


フレッシュコンクリートからの ウェットスクリーニングが **早くて簡単!!**

モルタル分離器 MS-2

新登場



〈特長1〉

フルイ(5mm)と
試料受けボールが**簡単!!**に
セットできます。

〈特長2〉

短時間!!でモルタルに
分離できます。

〈特長3〉

細骨材のフルイ分けにも
使えます。

MS-2

実用新案 第3077985号

細骨材のフルイ分け試験応援



モルタル分離器 MS-2

仕 様

電 源 : AC100V 50/60Hz 1.6A
使用温度範囲 : 0℃～40℃ (但し、結露無き事)
外形寸法 : 370(W)×350(L)×235(H)
重 量 : 12kg
機 能 : スピードコントロールユニット
(フルイ分け試験専用)

代理店

NITTOKU株式会社

〒954-0076 新潟県見附市新幸町9番3号
TEL 0258-66-0063 FAX 0258-66-0064